

**Držalo za OZ-vpenjalne stročnice oblika E3, VDI 30, Tip: 1,5-25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319501 1,5-25
GTIN	4062406422707
Razred artikla	32U

**Opis****Uporaba:**

Pretežno za vrtanje in centriranje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

$l_9$	75 mm
primerne vpenjalne stročnice	462 E
$l_3$	22 mm
$l_8$	59 mm
Zunanji $\varnothing d_{10}$	60 mm
$\varnothing$ zveze $d_6$	68 mm
Vpenjalno območje $d_2$	2 - 25 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
Barvna koda VDI-držala	VDI 30

Vrsta izdelka

VDI-držalo za vpenjalne stročnice