



Držalo za OZ-vpenjalne stročnice oblika E3, VDI 40, Tip: 3,5-32



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319505 3,5-32
GTIN	4062406423025
Razred artikla	32U

Opis

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

primerne vpenjalne stročnice	467 E
Zunanji \varnothing d_{10}	72 mm
l_3	22 mm
\varnothing zveze d_6	83 mm
l_9	90 mm
l_8	73 mm
Vpenjalno območje d_2	4 - 32 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 40
Barvna koda VDI-držala	VDI 40

Vrsta izdelka

VDI-držalo za vpenjalne stročnice