

**Vpenjalna glava gladka, Top 52, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 23,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329966 23,5
GTIN	2050002051393
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne glave, za **okrogli profil v koraku 0,5 mm**. Pri naročilu navedite želeni **Ø vpenjanja**. Gladka izvedba za fino obdelavo.

Prednosti:

- **25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.**
- **Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.**
- **Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Priporočilo:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Napotek:

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Trn za rezkarje	Top 52
-----------------	--------

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava