

**Garant****Sredstva za varovanje vijakov 2GP22, Vsebina: 50ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088060 50
GTIN	4062406422790
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna anaerobna sredstva za varovanje vijakov so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Tip **2GP22**, manj trdno. Srednja viskoznost. Popolno za vijčne zveze s preprosto demontažo. Za privijanje vijakov s finim navojem.

**Uporaba:**

**Manj trdno** – vijčno zvezo je mogoče zlahka sprostiti z običajnim orodjem. **Srednje trdno** – vijčno zvezo je še mogoče sprostiti z običajnim orodjem. **Zelo trdno** – sproščanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).

**Napotek:**

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

**Tehnični opis**

Minimalni odlomni moment	5,5 - 11,5 Nm
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C

Za velikost navoja M do	M36
Trdnost po	5 - 10 min
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Dinamična viskoznost	800 - 1500 mPas
Primerno za material	kovinski
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Kemična osnova	Metakrilat
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	S tesnjenjem
Gostota	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Vnetišče	100 °C
Razred trdnosti	Manj trdno
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	Sredstvo za tesnenje navoja
Primerno za področje uporabe	Univerzalna uporaba
Barva	vijolična
Oblika	tekoče
Za vrsto navoja	Fini navoj
Količina polnjenja	50 ml
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov