

Garant**Sredstva za varovanje vijakov 2GP90, Vsebina: 50ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088063 50
GTIN	4062406423452
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna anaerobna sredstva za varovanje vijakov so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja. Tip **2GP90**, srednje trdno. Zanesljiva zatesnitev litih ohišij in zvarov. Tudi za naknadno privijanje in pritrjevanje majhnih vijakov in cilindričnih delov.

Uporaba:

Manj trdno – vijčno zvezo je mogoče zlahka sprostiti z običajnim orodjem. **Srednje trdno** – vijčno zvezo je še mogoče sprostiti z običajnim orodjem. **Zelo trdno** – sproščanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Kemična osnova	Metakrilat
Primerno za material	kovinski

Minimalni odlomni moment	10 - 15 Nm
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Funkcionalna trdnost po	5 - 8 h
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Oblika	tekoče
Vnetišče	100 °C
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Gostota	1,08 g/cm ³
Dinamična viskoznost	10 - 20 mPas
Za velikost navoja M do	M6
Trdnost po	40 - 60 min
Barva	zelena
Primerno za področje uporabe	Univerzalna uporaba
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	Sredstvo za tesnenje navoja
Primerno za področje uporabe	Predhodno montirane vijačne zveze
Razred trdnosti	Srednje trdno
Količina polnjenja	50 ml
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov