

Garant GREENPLUS

**Sredstva za tesnjenje navojev 5GP77, Vsebina: 50ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088066 50
GTIN	4062406423513
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

Sredstva za tesnjenje navoja preprečujejo uhajanje plinastih in tekočih medijev. Sredstva za tesnjenje navoja se največkrat uporabljajo za zatesnitev koničnih kovinskih navojev in priključkov.

Tip **5GP77**. Zatesni konične/cilindrične spoje cevnih navojev do R3 cole, npr. sisteme plinovodov. Odporno na vročino.

**Napotek:**

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

**Tehnični opis**

Gostota	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Razred trdnosti	Zelo trdno
Za velikost navoja M do	M80
Trdnost po	5 - 15 min
Barva	rumena
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo

Lastnost	Brez oznak
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Za colsko velikost navoja	3 col
Količina polnjenja	50 ml
Vnetišče	100 °C
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Minimalni odlomni moment	20 - 30 Nm
Oblika	tekoče
Demontaža	Z običajnim orodjem
Kemična osnova	Metakrilat ester
Maksimalna velikost reže	0,35 mm
Primerno za področje uporabe	Cevno tesnilo
Primerno za področje uporabe	Cevni navoj
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Dinamična viskoznost	20000 - 40000 mPas
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Primerno za material	kovinski
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo