

Garant GREENPLUS

Sredstvo za tesnjenje površin 5GP74, Vsebina: 250ml**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088067 250
GTIN	4062406423544
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Tesnilno sredstvo, ki se strdi med tesno prilegajočimi se kovinskimi površinami brez zraka. Tip **5GP74**. Za zatesnitev prirobnic in površin. Hitro sušeča, rahlo prožna tesnilna prevleka.

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Minimalni odlomni moment	10 - 20 Nm
Primerno za material	kovinski
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	Vodoodpornost
Količina polnjenja	250 ml
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Demontaža	Z običajnim orodjem
Oblika	tekoče

Vnetišče	100 °C
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Dinamična viskoznost	23000 - 35000 mPas
Primerno za področje uporabe	Površinsko tesnenje
Primerno za področje uporabe	Povezava s prirobnico
Barva	oranžna
Trdnost po	5 - 20 min
Kemična osnova	Anaerobni metakrilat
Maksimalna velikost reže	0,25 mm
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Gostota	1,09 g/cm ³
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Razred trdnosti	Srednje trdno
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo