



**Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, Top 52, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 16mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329968 16
GTIN	2050002052130
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

Vpenjalne glave, za **okrogli profil v koraku 0,5 mm**. Pri naročilu navedite **želeni Ø vpenjanja**. S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

### Prednosti:

- **25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.**
- **Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.**
- **Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.**

### Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

### Priporočilo:

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

### Napotek:

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

## Tehnični opis

Trn za rezkarje	Top 52
-----------------	--------

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava