



Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: 7550-A



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Kompakten in **zmogljiv** kotni brusilnik za najdaljšo življenjsko dobo pri zahtevni uporabi do intervalov vzdrževanja 1000 ur. Ergonomiskt och vibrationsdämpat handtag. Možnost nastavljanja zaščitnega pokrova brez ključa. **Navoj vretena M14.**

Tehnični opis

Delovni hrup	85 dB(A)
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7 m/s ²
Priključni navoj	BSP
Največja poraba stisnjenega zraka	1134 l/min
Maksimalno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Oznaka proizvajalca	7550-A
Izhodna moč	840 W
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm

Masa	1,6 kg
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki