



Naglavna LED-svetilka z akumulatorjem, Tip: H7R-CORE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Zmogljiva industrijska naglavna LED-svetilka za profesionalno uporabo.

- **Vrtljiva glava in brezstopenjsko fokusiranje.**
- **Intuitivno upravljanje in brezstopenjska zatemnitev.**
- **Zamenljiv, pralen naglavni trak.**
- **Sistem Ledlenser Connecting System z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.**

Zmogljiva naglavna svetilka z intuitivnim upravljanjem in brezstopenjsko regulacijo osvetlitve ter z izjemno visoko zaščito pred prahom in vodo zahvaljujoč tehnologiji Flex Sealing Technology. Sistem Ledlenser Connecting System pa z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Svetlobni tok, stopnja 2	15 lm
Svetlobni tok	600 lm

Število vključenih akumulatorjev	1
Masa	259 g
Čas delovanja v 2. stopnji	65 h
Oznaka proizvajalca	H7R Core
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Ø glave	41 mm
Napajanje	Akumulatorska
Čas obratovanja	4 h
Svetlobni tok Boost	1000 lm
Vrsta izdelka	Naglavne svetilke