

**Ploščati magnet brez navoja, Ferit, Ø: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085910 20
GTIN	2050000964787
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

Oklopljen ploščat prijemlec z magnetnim jedrom iz **trdega ferita**.

- **Površina je pocinkana.**
- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje, montažo, namestitvev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.

**Tehnični opis**

Ø	20 mm
Masa	10 g
Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Nazivna sila držanja	30 N
Višina	6 mm
Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet