

Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Ferit, Ø: 10mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 085915 10 |
| GTIN | 2050000964985 |
| Razred artikla | 08Q |

Opis**Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
- Pocinkana površina.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Ø | 10 mm |
| Površina materiala | pocinkano |
| Navoj | M3 mm |
| Puša z navojem | da |
| Maksimalna temperaturna odpornost | 120 °C |
| Višina | 4,5 mm |
| Nazivna sila držanja | 4 N |
| Višina z navojem | 11,5 mm |
| Masa | 3 g |

Material magnetnega jedra

Ferit

Vrsta izdelka

Ploščati prijemalni magnet

PriborKavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj
M3

085921 M3