

**Hitra spojka Z zunanjim navojem, Priključni zunanji navoj: 1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080170 1/2
GTIN	4062406523947
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Tehnični opis

Priključni zunanji navoj	1/2 col
Pretok	1000 l/min
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Vrsta izdelka	Spojka