



Vpenjalna glava, oblika AD, SK 40 A = 130, Vpenjalni Ø D1: 6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300267 6
GTIN	4062406419370
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrci. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	130 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Zunanji Ø D	25 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 130
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm

Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 6 mm	309900 6
---	----------