


**Vpenjalna glava, oblika AD, SK 50 A = 130, Vpenjalni  $\varnothing$  D1: 12mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300347 12
GTIN	4062406420987
Razred artikla	32A

**Opis**
**Izvedba:**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	12 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	12
Previsna dolžina A	130 mm
Zunanji $\varnothing$ D	42 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

**Pribor**

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 12 mm	309900 12
--	-----------