



Garnitura cevi iz poliuretana High Vis z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 10m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080246 10
GTIN	7391390442185
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna cev iz poliuretana z dobro povratno silo.
Komplet cevi v vpahljivi zeleni barvi (dobra vidnost).

Obseg dobave:

Vklj. z **varnostno** jekleno hitro spojko in jeklenim nastavkom.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Notranji Ø cevi	8 mm
Zunanji Ø cevi	12 mm
Uporabna dolžina cevi	10 m
Barva	zelena
Priključek nastavka	1/4 col
Vrsta izdelka	Cev

Pribor

Varnostna spojka Zunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/2 col

080285 1/2

Garnitura nastavkov z zunanjim navojem 5-delna Priključni zunanji navoj 1/2 col

080290 1/2