



## Obesne glave Quick Lift DSR, Ø navoja: M14X2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086454 M14X2
GTIN	2050002053854
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktna, izredno čvrsta jeklena obesna glava Quick Lift DSR za vijlačno pritrditev. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°. Prihranite 80 % časa v primerjavi z vijlačno pritrditvijo običajne obesne glave (DSR v primerjavi s Quick Lift DSR). **Vrtljivost pod obremenitvijo.** Preprosta uporaba zaradi popolnoma mehanskega sistema. Brez vzdrževanja, varno in zanesljivo. Z vtiskovanjem glave vijaka je mogoče Quick Lift DSR v notranji navoj pritrditi v samo nekaj sekundah. To deluje povsem mehansko s pritiskom vzmeti.

#### Napotek:

**SF 5:1 = varnostni faktor 5.**

### Tehnični opis

Višina srednje prečke B	40 mm
Zev notranjega 6-kotnika S	27 mm
Ø navoja	M14 × 2
Velikost ušesa E	38 mm

Razdalja med srednjo prečko in ušesom D	53 mm
Debelina ušesa F	17 mm
Širina vrtljive obesne glave G	76 mm
Ø glave vijaka C	45 mm
Dolžina navoja L	23 mm
Višina glave vijaka A	40 mm
Nosilnost WLL SF 5:1	0,7 t
Masa	0,9 kg
Vrsta izdelka	Obesne glave