



Pnevmatsko gravirno pisalo DynaPen®, Tip: 10844



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079708 10844
GTIN	616026108448
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Pnevmatsko pisalo v velikosti svinčnika DynaPen z **garnituro dodatkov (1/8-colska vpenjalna stročnica)**. Utripajoč pogonski premik (hod 0,018 mm) ponuja **številne možnosti uporabe**, npr. graviranje, pisanje, manjša čiščenja in piljenja, posnemanje zarobka itd.

Obseg dobave:

Vklj. s priključno cevjo dolžine 1,4 m, 1 pilo in ključem za notranji 6-kotnik.

Napotek:

Primerne diamantne mini pile nadete pod art. 529420.

Tehnični opis

Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Dolžina	108 mm
Oznaka proizvajalca	Komplet DynaPen
Masa	0,26 kg
Priključni navoj	NPT
Ø	23 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8 m/s ²
Frekvenca udarjanja	233 Hz
Delovni hrup	79 dB(A)

Največja poraba stisnjenega zraka	28,2 l/min
Vrsta izdelka	Gravirno pisalo

Pribor

Diamantna mini pilaZrnatost D126 (srednja), univerzalna Tip 1	529420 1
Diamantna mini pilaZrnatost D126 (srednja), univerzalna Tip 1K	529420 1K
Diamantna mini pilaZrnatost D126 (srednja), univerzalna Tip 4	529420 4