

**Garant****SNHX 1203 desna, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218595 UNI
GTIN	4062406537999
Razred artikla	21A

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e$  maks.

Za obdelavo ravnega dna utora je treba na nosilec montirati leve in desne ploščice. Stran, ki je obrnjena proč od držala, je treba opremiti z levimi ploščicami.

**Tehnični opis**

Zvrst	HB7835
Tip	UNI
Širina posnetja	0,25 mm
Debelina ploščice E	3,18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNHX 1203
Rezalni material	HM
Debelina plošče	3,2 mm
za širino zareze $a_p$	6 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje