

**Mala žaga za liste – z bimetalnim listom, 24 zob, Tip: 300****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	580900 300
GTIN	7311518017545
Razred artikla	58Z

Opis**Izvedba:**

Robustno držalo iz lahke brizgane litine z enostavnim vpenjalom lista. Celotna dolžina 330 mm. Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali nevlečnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

Uporaba:

Za udobno žaganje, tudi ravno žaganje z listi za kovine art. 582500 – 582970 na ozkih, težko dostopnih mestih.

Obseg dobave:

Vklj. z bimetalnim listom za ročno žago SANDFLEX®.

Tehnični opis

Zob na colo	24
Dolžina lista	250 mm
Vrsta izdelka	Lok ročne žage za kovino