

REGO-FIX▲**Navojni vložek za ER-vpenjalno stročnico Zapora proti izvlečenju secuRgrip,
Za Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309426 10
GTIN	2050002050099
Razred artikla	33B

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne stročnice s secuRgrip® imajo v vpenjalni izvrtini konturo, podobno navoju. Če vstavite navojni vložek v izbrušeno HB-območje (Weldon) rezkarja, lahko v vpenjalno stročnico privijete kombinacijo rezkarja in navojnega vložka, s čimer preprečite, da bi se orodje izvleklo.

Navojni vložek iz kovine, prevlečen s TiN.

Opis:

Pri obdelavi dragih obdelovancev imate le eno priložnost, da to storite pravilno. Spremembe dolžine zaradi izvlečenja orodja lahko na obdelovancu povzročijo nepopravljivo škodo. ER-vpenjalne stročnice secuRgrip omogočajo največjo mogočo zaščito pred izvlekom pri rezkanju.

Prednosti:

- **Procesno varno delo – 100 % zaščita pred izvlekom orodja.**
- **Daljša življenjska doba orodij.**
- **Vpenjalna stročnica z dušenjem vibracij.**
- **Popolna prilagodljivost zaradi sistema ER-vpenjalne stročnice.**
- **Uporabniku prijazno rokovanje – spremembe na glavi vpenjalne stročnice niso potrebne.**

Uporaba:

S sistemom secuRgrip® se običajna glava vpenjalne stročnice spremeni v glavo z zaščito pred izvlekom, prednosti prilagodljivega sistema ER-vpenjalne stročnice pa se ohranijo.

Primerno za:

ER-vpenjalna stročnica secuRgrip® art. 309422 in 309423.

Napotek:

Vpenja le nazivni premer. Pazite na pravilno namestitev v glavi za ER-vpenjalne stročnice: pri uporabi npr. v izjemno kratki vpenjalni glavi po potrebi odstranite distančno podložko na dnu vpenjalne stročnice.

Tehnični opis

Nazivni \varnothing vpenjanja d	10 mm
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tip	Z zaporo proti izvlečenju
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava