

Garant

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, L = 210 mm, Ø d/Ø D1: 12/3mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302413 12/3
GTIN	4062406544744
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Prevrtana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).

Brez vijaka za nastavljanje dolžine, **srednji**.

Uporaba:

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-raztezni vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min⁻¹.

Tehnični opis

Ø držala d	12 mm
Ø izvrtine D ₁	3 mm
Ø D ₂	8 mm
Celotna dolžina L	210 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 210 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek