

Garant

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, L = 210 mm, Ø d/Ø D1: 20/6mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302413 20/6
GTIN	4062406544799
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Prevertana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).

Brez vijaka za nastavljanje dolžine, srednji.

Uporaba:

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min⁻¹.

Tehnični opis

Ø držala d	20 mm
Ø D ₂	14 mm
Ø izvrtine D ₁	6 mm
Celotna dolžina L	210 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 210 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek