

HEDI**LED-akumulatorska palična svetilka, Tip: 160****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081259 160
GTIN	4003644006090
Razred artikla	08B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorska palična svetilka z vrtljivim kavljem iz umetne mase; stikalo za vklop/izklop, ločen preklop za površinsko svetilko in žepno svetilko.

Svetla površinska svetilka z več kot 160 svetlečimi diodami. S polnilnikom akumulatorjev 230 V/12 V in kablom za polnjenje v vozilu.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	3,7 V
Kapaciteta akumulatorja	4,4 Ah
Cona ATEX	brez
Masa	300 g
Napajanje	Akumulatorska
Barvna temperatura	6500 K
Svetlobni tok	1000 lm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna dolžina	520 mm

Podatkovni list

Čas obratovanja	2 h
Ø glave	58 mm
Svetilnost	10 W
Vrsta izdelka	Svetilke za pregledovanje