

Garant**Vložek za pehanje profila za zunanji 6-kotnik $\varnothing d = 32$ mm, TiN, 6-kotnik:
12mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293110 12
GTIN	4062406561024
Razred artikla	29L

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Napotek:

Posebne geometrije po ponudbi. Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Tehnični opis

$\varnothing d$	32 mm
L_1	20,5 mm
6-kotnik	12 mm
Profil	6-kotnik
Rezalni material	HSS
Dolžina profila t_{maks}	30 mm

Toleranca	Od - 0,1 do - 0,15 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila