

**Garant**

**Vložek za pehanje profila za zunanji 6-kotnik  $\varnothing d = 32$  mm, TiN, 6-kotnik:  
4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293110 4
GTIN	4062406560973
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

S TiN-prevleko.

**Napotek:**

Posebne geometrije po ponudbi. Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

**Tehnični opis**

$L_1$	20,5 mm
$\varnothing d$	32 mm
6-kotnik	4 mm
Profil	6-kotnik
Rezalni material	HSS
Dolžina profila $t_{maks}$	40 mm

Toleranca	Od - 0,06 do - 0,1 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila