

**Garant****Držalo za pehanje profila  $\varnothing d = 32$  mm,  $\varnothing$  držala DS: 32mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293102 32
GTIN	4062406560935
Razred artikla	29K

## Opis

**Primerno za:**

CNC- in konvencionalne stroje.

## Tehnični opis

L	41,5 mm
Vrsta držala	Cilindrično držalo
Dolžina držala $L_s$	50 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	32 mm
$\varnothing D$	44 mm
$\varnothing d$	32 mm
Dolžina glave $L_1$	50 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila