



## Obojestranski lepilni trak, Širina×dolžina (mm×m): 19X50



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083778 19X50
GTIN	5900422114291
Razred artikla	08M

### Opis

#### Izvedba:

3M™ GPT-020F je obojestranski lepilni trak, ki ga odlikujejo visoka odpornost proti vlagi, takojšnji oprijem, zelo velika strižna trdnost tudi pri višjih temperaturah in dobra UV-obstojnost.

Vrsta lepilnega traku: dvostranski

Lepilna masa: Akrilat

Debelina: 0,2 mm

### Tehnični opis

Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Minimalni rok trajanja	18 mesec
temperaturna obstojnost do	90 °C
Barva	prozorna
Material pokrova	Folija iz polipropilena
Lepilna masa	Akrilat
Lepilna moč na jeklu	11,3 N/mm

## Podatkovni list

Dolžina	50 m
Širina	19 mm
Oznaka proizvajalca	GPT-020F
Debelina	0,2 mm
Nosilni material	PET-folija
Temperatura skladiščenja	16 - 25 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 - 65 %
Črtalo na voljo	ne
Vrsta izdelka	Lepilni trak