



## Površinska LED-svetilka 360° s funkcijo zatemnitve CAS, Tip: AREA-10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081243 AREA-10
GTIN	5708997361030
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Cordless Alliance System (CAS) je akumulatorski sistem različnih proizvajalcev vodilnih znamk električnih orodij.

Visokozmogljiva akumulatorska površinska LED-svetilka za homogeno osvetlitev brez bleščanja.

Robustno ohišje luči iz umetne mase, odporno na udarce, je kot nalašč za vsa delovna okolja.

Možna montaža na stojalo SCANGRIP®.

- **Možnost izbire kota svetlobnega snopa 360° ali 180°.**
- **Možnost 5-stopenjske zatemnitve.**
- **Regulacija luči s funkcijo BLUETOOTH omogoča vklop in izklop do 4 luči ter nastavitev svetilnosti v 5 stopnjah glede na trenutno delovno nalogo.**
- **Za akumulatorski paket CAS 12/18 V ali kot neposredna priključitev na napajanje SCANGRIP® (pribor).**

#### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

**Svetilke so dobavljive brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

#### Napotek:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in omrežne napajalnike za kabelsko napajanje najdete pod art. 081246 – 081249.

Vrsta IP-zaščite: IP 65

Svetlobni tok: 1000 - 10000 lm

Število vključenih akumulatorjev: 0

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Napetost akumulatorja: 12 V

Napetost akumulatorja: 18 V

Celotna dolžina: 198 mm

## Tehnični opis

Svetlobni tok	1000 - 10000 lm
Celotna višina	380 mm
Celotna dolžina	198 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Število vključenih akumulatorjev	0
Celotna širina	198 mm
Napetost akumulatorja	12 V
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	AREA 10 CAS
Vrsta izdelka	Površinske svetilke