



## Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 22mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	613800 22
GTIN	4013288218841
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Zlasti primerno za tesna mesta. S kombinacijo čeljusti, nagnjene za 7,5°, in geometrije dvojnega šestkotnika podvojite stične točke. Majhen povratni kot v čeljusti prime vijak vsakih 15°.

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

#### Napotek:

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 613600

### Tehnični opis

maksimalna višina zeva h <sub>1</sub>	10 mm
Zev ključa	22 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	260 mm
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	15 mm
Oznaka proizvajalca	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318

Standard	ISO 7738
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	kromolibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ