

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s pregradno ploščo in predali s krilnimi vrati brez okna, Tip: 2000-3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940102 2000-3
GTIN	4062406565220
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 40x20G s sredinsko pregradno ploščico in globino predala 16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. predalih s prednjo višino 125 mm. Neprekinjena sredinska predelna stena s □ 9×9 mm v rastru 37 mm, vse police nastavljive po višini.

**Umestitev:**

Število polic, širina 20G: 4

Število predalov 16×16G: 3

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s pregradno ploščo ter policami in predali.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

## Tehnični opis

Globina	500 mm
Širina v G	40
Položaj ročaja	sredina
Širina	1000 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna širina predalov	400 mm
Masa	162 kg
Višina	2000 mm
ComfortClose	ne
Uporabna širina predalov v G	16
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Uporabna višina	1845 mm
Uporabna globina predalov	400 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Globina v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

---

**Pribor**

Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11