

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s pregradno ploščo in predali s krilnimi vrati z oknom, Tip: 2000-3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940104 2000-3
GTIN	4062406561208
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40x20G s sredinsko pregradno ploščico in globino predala 16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem za potiskanje Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. predalih s prednjo višino 125 mm. Neprekinjena sredinska predelna stena s \square 9x9 mm v rastru 37 mm, vse police nastavljive po višini.

Umestitev:

Število polic, širina 20G: 4

Število predalov 16x16G: 3

Obseg dobave:

Omara vklj. s pregradno ploščo ter policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	2000 mm
Uporabna širina predalov	400 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina predalov v G	16
Globina	500 mm
Širina v G	40
Uporabna globina predalov	400 mm
Globina v G	20
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Širina	1000 mm
Uporabna širina predalov v G	16
Nosilnost predalov/polic	75 kg
ComfortClose	ne
Masa	162 kg
Položaj ročaja	sredina
Uporabna višina	1845 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
