

HEDI

Strojna svetilka DUO, Tip: 6LEDDUO



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 081302 6LEDDUO |
| GTIN | 4003644000135 |
| Razred artikla | 08B |

Opis

Izvedba:

Kakovostne, univerzalno uporabne svetilke, s stikalom za vklop/izklop, 3 m gumijastega priključnega kabla.

Vse strojne svetilke/svetilke za delovno mesto HEDI® so serijsko opremljene s pritrdilnimi sponami, integriranim magnetom in 4 vijaki za prilagodljivo pritrditev svetilke na različne podlage.

S poklopno lečo lahko svetilko preprosto in hitro preklopite s točkovnega na široki snop svetlobe. Glava svetilke je zaradi krogelnega zgloba vrtljiva in nagibna za 340°. Vključno z nadomestno sijalko.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|-------------|
| Poraba moči | 7 W |
| Barva svetlobe | hladna bela |
| Barvna temperatura | 6500 K |

| | |
|------------------|-------------------|
| Svetilnost | 7 W |
| Sijalke | LED |
| Cona ATEX | brez |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Vrsta IP-zaščite | IP 20 |
| Svetlobni tok | 621 lm |
| Vrsta izdelka | Strojne svetilke |