

HEDI

Strojne svetilke, Tip: 10LED



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kakovostne, univerzalno uporabne svetilke, s stikalom za vklop/izklop, 3 m gumijastega priključnega kabla.

Vse strojne svetilke/svetilke za delovno mesto HEDI® so serijsko opremljene s pritrdilnimi sponami, integriranim magnetom in 4 vijaki za prilagodljivo pritrditev svetilke na različne podlage.

Uveljavljena strojna svetilka z izredno robustno glavo, odporna proti brizgajoči vodi in zaščitena pred prahom, za profesionalno uporabo v težkih delovnih pogojih ali v/na strojih. Preprečevanje radiofrekvenčnih motenj v skladu z DIN EN 62493.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Svetlobni tok	1170 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Cona ATEX	brez

Nazivna napetost	250 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Svetilnost	14,5 W
Fiksen kot svetlobnega žarka	120 stopinj
Osredotočenost svetlobe	Široki žarek brez bleščanja
Vrsta izdelka	Strojne svetilke