

Garant**Obračalna ploščica za obdelavo radijev, HB225, Tip/radij R: 16/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231527 16/3
GTIN	4062406565589
Razred artikla	21Y

Opis**Izvedba:**

2-rezilne obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev.

Uporaba:

Za konveksne radije na zunanjem \emptyset ali v izvrtinah.

Primerno za:

Art. 231500 vel. 16

X: 4,75 mm

Y: 1,4 mm

Z: 4,4 mm

Tehnični opis

Prevleka	TiAlN
L	11,11 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Y	1,4 mm
Tip	16

Z	4,4 mm
X	4,75 mm
Radij R	3 mm
S	3,97 mm
Zvrst	HB225
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	65 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		