



## Stiskalne klešče za kableske končnike, za presek vodnika: 10mm<sup>2</sup>



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 729456 10     |
| GTIN                  | 4062406566821 |
| Razred artikla        | 72B           |

### Opis

#### Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **4-kotno stiskanje** v skladu z DIN = optimalne kontaktne površine.

### Tehnični opis

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| celotna dolžina   | 190 mm                    |
| za presek vodnika | 0,08 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Standard          | DIN 46228                 |
| Vrsta izdelka     | Stiskalne klešče          |