

Garant**Samopritrdilni polirni diski mehka, Ø plošče: 127mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567722 127
GTIN	4062406566180
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Diski iz klobučevine za **poliranje predhodno brušenih površin** s polirno pasto art. 555740 in 552420 UNI. Potiskana stran je namenjena za pritrditev na oporni brusni krožnik. Izdelano iz čiste ovčje volne. Za hitre rezultate poliranja in manjše nastajanje hologramov v primerjavi z izdelki iz umetnih vlaken.

Uporaba:

Primerno za poliranje lakov in kovin.

Tehnični opis

Ø plošče	127 mm
Stopnja trdote	mehka
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Priporočeno število vrtljajev	1500 - 1700 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Polirni diski

