

**Garant****Samopritrdilni polirni diski mehka, Ø plošče: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567722 115
GTIN	4062406566173
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

Diski iz klobučevine za **poliranje predhodno brušenih površin** s polirno pasto art. 555740 in 552420 UNI. Potiskana stran je namenjena za pritrditev na oporni brusni krožnik. Izdelano iz čiste ovčje volne. Za hitre rezultate poliranja in manjše nastajanje hologramov v primerjavi z izdelki iz umetnih vlaken.

**Uporaba:**

Primerno za poliranje lakov in kovin.

**Tehnični opis**

Ø plošče	115 mm
Stopnja trdote	mehka
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Priporočeno število vrtljajev	1500 - 1700 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Polirni diski

