

Garant**Brusne plošče z vlakni na zadnji strani, Ø 125 mm, Primerjava zrnatosti: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566895 180
GTIN	4062406569235
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Zelo **agresivne brusne plošče z odlično trdnostjo robov** zaradi dodatnih vlaken na zadnji strani. Tako lahko te koprenaste brusne plošče uporabljate v kombinaciji z brusnimi krožniki za fiberdiske, kot npr. art. 566650 in 566672.

Uporaba:

Idealni za **odstranjevanje manjših in točkastih varov** ter za **grobo čiščenje in odstranjevanje zarobka**. Ne prihaja do prekomernega izbrušenja površine.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	180
Stopnja preciznosti	polfini
Barva	rdeča
Ø plošče	125 mm
Izvedba	A medium
Ø izvrtine	22,23

Kratice za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
maksimalna obodna hitrost	50 m/s
Vrsta izdelka	Brusna koprena

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		