

Garant**Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215176 25/4 |
| GTIN | 4062406569983 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Sistem kotnega rezkanja za **brezstopenjsko rezkanje po grebenu**. Kompaktna velikost obračalne ploščice poskrbi za **odlično stabilnost** pri izjemno visokem številu rezil – za **največjo produktivnost**.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------|
| Število rezil Z | 4 |
| Ø držala D _s h6 | 25 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 100 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 040308 |
| Prevesna dolžina L ₁ | 44 mm |
| Ø rezila D _c | 25 mm |
| maksimalna globina rezanja a _{p maks} | 2 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
| Izvedba držala | Držalo Weldon |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 1 | 219878 1 |
|--|----------|