



## Sprednje prijemalne klešče atramentirano, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	705992 200
GTIN	4003773087250
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Specialna, posebno vitka oblika glave za delo na tesnih mestih. **Skoznji členek** (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Fina regulacija zeva s pomočjo vzmetenega gumba, 5-stopenjska nastavitvev za natančno prilagoditev prijemalne širine. Funkcija sprednjega in stranskega prijemanja. Klešče sivo atramentirane, glava polirana, zobje dodatno induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC).

Ročaja z večkomponentno prevleko.

#### Uporaba:

Zanesljivo frontalno prijemanje tudi ploščatih obdelovancev s tritočkovnim naleganjem. Prijemanje, zatezanje in odvijanje tudi poboljšanih glav vijakov ter obrabljenih čepov in vijakov.

#### Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

### Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Samodejno vpenjanje	da
Število zobcev za fino regulacijo zeva	5
Dolžina čeljusti	27 mm
Območje vpenjanja za cevi do	7/8 col
Varovanje vpenjanja	da
Vpenjalna širina za 6-kotnik	22 mm

Širina čeljusti	11 mm
Oznaka proizvajalca	TwinGrip
Izvedba čeljusti	3-točkovno naleganje
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Krom-vanadijevo električno jeklo
Vrsta izdelka	Cevne prijemalne klešče