

**Akumulatorski udarni vijačnik brez akumulatorja, Tip: GDS18V1050****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

Akumulatorski udarni vijačnik.

- **Desni/levi tek.**
- **Prikaz napolnjenosti akumulatorja.**

3/4-colski udarni vijačnik s tehnologijo **BITURBO** Brushless, s 3 stopnjami hitrosti/vrtilnega momenta.

**Obseg dobave:**

Izvedba brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev, vključno z L-BOXX.

**Napotek:**

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 – 073867.

**Tehnični opis**

Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Masa	2,9 kg
Izvedba motorja	Motor brez ščetk

Število udarcev	0 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M24
Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Baterijsko napajanje
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	1600 min <sup>-1</sup>
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalni vrtilni moment v trdo	1050 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	12,5 m/s <sup>2</sup>
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2400 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	GDS 18V-1050 H
Napetost akumulatorja	18 V
Mere vpenjala za orodja	3/4 col
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta izdelka	Udarni vijaknik

## Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073865 C18
Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073857 C18