



## Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: M12FDDXK2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE** Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z **nadzorom posameznih celic** in **prikazom napolnjenosti**. Robustno **kovinsko ohišje gonila** za dolgo življenjsko dobo. **Kovinska hitrovpeljna vrtalna glava FIXTEC** z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo. Akumulatorski kompaktni vrtalni vijačnik s hitrovpeljno vrtalno glavo.

- **Sistem zamenljivih glav 4 v 1 s štirimi različnimi nastavki.**
- **Dolžina le 185 mm.**

#### Obseg dobave:

Garnitura z 10-mm kovinsko vrtalno glavo, kotni nastavek za vijačenje, ekscentrični nastavek, 6-mm nastavek HEX, vključno z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/2,0 Ah M12 B2, polnilnikom akumulatorjev in HD-škatlo.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike najdete pod št. 073814, št. 073815, št. 073829 in št. 073840.

### Tehnični opis

Napetost akumulatorja	12 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni vrtilni moment v trdo	34 Nm
Masa	0,9 kg
Tipična uporaba	Medium
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Napajanje	Akumulatorska
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1600 min <sup>-1</sup>
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	34 mm
Pakiranje	Sistemeski kovček (HD=Heavy Duty)
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Oznaka proizvajalca	M12 FDDXKIT-202X
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Število vključenih akumulatorjev	2
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C