

Garant**Polirni čep, zrnatost 400 (bel) Izredno fin, Ø glave×dolžina glave: 4X8mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 551923 4X8 |
| GTIN | 4062406572501 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Polirni čepi z **običajnim korundom (A)** in gumijasto elastičnim vezivom.

Polirne čepi GARANT odlikuje dolga življenjska doba in hitro doseganje enakomerno fine površine obdelovanca. Odvisno od izvedbe čepa lahko dosežemo tudi enakomerno površino z visokim sijajem. Polirne čepi GARANT lahko s poravnalnimi orodji profilirate sami.

Uporaba:

Za fino brušenje in poliranje jekla, nerjavnega in kemično obstojnega jekla, visoko temperaturno obstojnih materialov in neželeznih kovin. Polirni čepi se ne zamažejo tudi pri materialih, ki se mažejo. Za nesvetleče poliranje ali ustvarjanje optičnih učinkov na nerjavnih posodah itd. **Zaradi elastične vezave brusnih zrn se doseže zelo fina polirana površina.** Ni primerno za robove in grobe površine.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø glave | 4 mm |
| Zrnatost | 400 |
| priporočena obodna hitrost | 10 - 15 m/s |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Opis oblike | Valj |
| Ø držala | 3 mm |
| Dolžina glave | 8 mm |
| Brusno sredstvo | Običajni korund (A) |
| Kratica za brusno sredstvo | ZC |
| Barva | oranžna |
| Vrsta izdelka | Polirni čep |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| suho | primerno | | |