



## Akumulatorsko vrtalno kladivo, Tip: M18FHPX



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- **Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.**
- **Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.**
- **Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.**

Integrirana tehnologija **ONE-KEY™** in stikalo za blokiranje za neprekinjeno obratovanje. Dolg antivibracijski ročaj zmanjšuje vibracije.

#### Napotek:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.

### Tehnični opis

Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Oblika vpenjala za orodja	Držalo SDS-plus
Udarna energija	4,2 J
Napajanje	Akumulatorska

Kapaciteta akumulatorja	5,5 Ah
Masa	5,2 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Držalo	SDS Plus
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,6 m/s <sup>2</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Območje števila vrtljajev	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Maksimalno število udarcev	4600 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	M18ONEFHPX-552X
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	30 mm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218SC	073840 M1218SC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1418C6	073840 M1418C6
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5