

Garant GRIDLINE

Garnitura kotanjastih vložkov, 26×14G, Prednja višina/tip predala: 50/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950192 50/1
GTIN	4062406573522
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 26×14G.

Primerno za:

Predali 26×14G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 4 × vel. 6×8/4; 4 × vel. 6×6/4; 1 × vel. 2×8/1; 1 × vel. 2×6/1

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 3 × vel. C

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	26×14
za predale z uporabno globino	350 mm
Material	Umetna masa
za predale z uporabno širino v G	26
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
za predal s prednjo višino	50 mm

za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predale z uporabno globino v G	14
Višina kotanje	25 mm
za predale z uporabno širino	650 mm
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Širina v G	26
Globina	350 mm
Globina v G	14
Višina	25 mm
Širina	650 mm
Masa	1,014 kg
Značilnost blagovnega imena	26×14G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

Pribor

Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/4	951415 6X6/4
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X6/1	951415 2X6/1
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/4	951415 6X8/4
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X8/1	951415 2X8/1
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip C	951275 C