

Garant GRIDLINE

Garnitura kotanjastih vložkov, 36×14G, Prednja višina/tip predala: 50/1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	950197 50/1
GTIN	4062406573546
Razred artikla	9GB

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 36×14G.

Primerno za:

Predali 36×14G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 6 × vel. 6×8/4; 6 × vel. 6×6/4

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 5 × vel. C

Tehnični opis

za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
za predale z uporabno širino v G	36

Uporabna površina predalov v G	36×14
za predale z uporabno globino	350 mm
za predale z uporabno širino	900 mm
za predale z uporabno globino v G	14
Material	Umetna masa
Višina kotanje	25 mm
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Širina	900 mm
Globina v G	14
Globina	350 mm
Višina	25 mm
Širina v G	36
Masa	1,429 kg
Značilnost blagovnega imena	36×14G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

Pribor

Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/4	951415 6X6/4
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/4	951415 6X8/4
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip C	951275 C