

## HEDI

Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, za F, B, PL in CZ, Tip: 40B2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081109 40B2
GTIN	4003644023547
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Velik in visokokakovosten plastičen kabelski boben HEDI® s premerom bobna 290 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.

- **7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.**
- **Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.**
- **Žlebovi za odtekanje vode.**
- **Zložljiv vrtljivi ročaj za individualno desoročno in levoročno upravljanje pri navijanju in odvijanju.**
- **Možnost preproste namestitve na steno.**
- **Primerno tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

Z vtičnicami za **Francijo, Belgijo, Poljsko in Češko republiko.**

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

## Tehnični opis

Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Nazivna napetost	250 V
Struktura kabla	3G2,5
Barva kabla	oranžna
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina kabla	40 m
Razred kabla	H07BQ-F
Primerno za države	F, B, PL, CZ
Število letov z vtičnicami	4
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Material kabla	Oklepni kabel
Diagnostični sistem na voljo	da
Vrsta izdelka	Kabelski bobni