



## Lepilni trak Heavy Duty Dolžina 18 m, Tip: YELLOW



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964980 YELLOW
GTIN	4042448572073
Razred artikla	97M

### Opis

#### Izvedba:

Samolepilni trak za označevanje tal **tesa®**, **nedrseč**, **Heavy Duty 60954**, za uporabo v notranjosti in na prostem. Razvito za trajno uporabo ob veliki obremenitvi in pod ekstremnimi pogoji, npr. pri gradbenih vozilih ali platformah in rampah. Zanesljivo lepljenje na večini površin, odpornost proti slani vodi in kemikalijam, dobra odpornost proti vremenskim vplivom. Lepilni trakovi so iz PVC-nosilca, prevlečenega s posebej velikimi delci. **Blaženje drsenja R13 (R12 za velikost B/Y).**

**Debelina 1,36 mm.**

#### Standard:

DIN 51130.

Lepilna masa: Akrilat

Barva: rumena

Dolžina: 18 m

Širina: 50 mm

Debelina: 1,36 mm

### Tehnični opis

Uporaba	Označevanje
---------	-------------

Vrsta lepilnega traku	enostranski
Lepilna moč na jeklu	70 N/mm
Raztegljivost	35 %
Barva	rumena
Lepilna masa	Akriolat
Debelina	1,36 mm
Dolžina	18 m
temperaturna obstojnost do	80 °C
Natezna trdnost	400 N/mm
Posebnosti	možnost trganja z roko
Širina	50 mm
Nosilni material	PVC-folija
Vrsta izdelka	Trak za označevanje tal