



Lepilni trak Heavy Duty Dolžina 50 m, Tip: YELLOW



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964981 YELLOW
GTIN	4042448572103
Razred artikla	97M

Opis

Izvedba:

Samolepilni trak za označevanje tal **tesa®**, **nedrseč**, **Heavy Duty 60954**, za uporabo v notranjosti in na prostem. Razvito za trajno uporabo ob veliki obremenitvi in pod ekstremnimi pogoji, npr. pri gradbenih vozilih ali platformah in rampah. Zanesljivo lepljenje na večini površin, odpornost proti slani vodi in kemikalijam, dobra odpornost proti vremenskim vplivom. Lepilni trakovi so iz PVC-nosilca, prevlečenega s posebej velikimi delci. **Blaženje drsenja R13 (R12 za velikost B/Y).**

Debelina 1,36 mm.

Standard:

DIN 51130.

Lepilna masa: Akrilat

Barva: rumena

Dolžina: 50 m

Širina: 50 mm

Debelina: 1,36 mm

Tehnični opis

Barva	rumena
-------	--------

temperaturna obstojnost do	80 °C
Natezna trdnost	400 N/mm
Nosilni material	PVC-folija
Debelina	1,36 mm
Širina	50 mm
Uporaba	Označevanje
Posebnosti	možnost trganja z roko
Dolžina	50 m
Lepilna moč na jeklu	70 N/mm
Lepilna masa	Akriolat
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Raztegljivost	35 %
Vrsta izdelka	Trak za označevanje tal